

Tabella selezione guaina

articolo *	D/d (mm)	spessore (mm)	lunghezza (m)	diametro ammissibile cavo min-max (mm)
GTUC/B-2,4/1,2	2,4/1,2	0,50	1,0	1,4 – 2,2
GTUC/B-3,2/1,6	3,2/1,6	0,50	1,0	1,9 – 2,9
GTUC/B-4,8/2,4	4,8/2,4	0,50	1,0	2,9 – 4,3
GTUC/B-6,4/3,2	6,4/3,2	0,65	1,0	3,8 – 5,8
GTUC/B-9,5/4,8	9,5/4,8	0,65	1,0	5,7 – 8,6
GTUC/B-12,7/6,4	12,7/6,4	0,65	1,0	7,7 – 11,4
GTUC/B-19/9,5	19/9,5	0,75	1,0	11,4 – 17,1
GTUC/B-25,4/12,7	25,4/12,7	0,90	1,0	15,2 – 22,9
GTUC/B-38/19	38/19	1,00	1,0	22,8 – 34,2
GTUC/B-51/25,4	51/25,4	1,15	1,0	30,5 – 45,9



articolo *	colore NERO BK	min./ mult. ord. (pz)	colore								min./ mult. ord. (pz)
			ROSSO RD	BIANCO WH	BLU BE	TRASPARENTE TR	GIALLO YE	VERDE VE	GRIGIO GR	MARRONE BW	
articolo *	colore		codice								
GTUC/B-2,4/1,2	GT1106	30 5	GT1116	GT1126	GT1136	GT1146	GT1156	GT1166	GT1176	GT1186	5 5
GTUC/B-3,2/1,6	GT1107	30 5	GT1117	GT1127	GT1137	GT1147	GT1157	GT1167	GT1177	GT1187	5 5
GTUC/B-4,8/2,4	GT1108	30 5	GT1118	GT1128	GT1138	GT1148	GT1158	GT1168	GT1178	GT1188	5 5
GTUC/B-6,4/3,2	GT1109	30 5	GT1119	GT1129	GT1139	GT1149	GT1159	GT1169	GT1179	GT1189	5 5
GTUC/B-9,5/4,8	GT1110	20 5	GT1120	GT1130	GT1140	GT1150	GT1160	GT1170	GT1180	GT1190	5 5
GTUC/B-12,7/6,4	GT1111	15 5	GT1121	GT1131	GT1141	GT1151	GT1161	GT1171	GT1181	GT1191	5 5
GTUC/B-19/9,5	GT1112	10 5	GT1122	GT1132	GT1142	GT1152	GT1162	GT1172	GT1182	GT1192	5 5
GTUC/B-25,4/12,7	GT1113	6 3	GT1123	GT1133	GT1143	GT1153	GT1163	GT1173	GT1183	GT1193	3 3
GTUC/B-38/19	GT1114	4 2	GT1124	GT1134	GT1144	GT1154	GT1164	GT1174	GT1184	GT1194	2 2
GTUC/B-51/25,4	GT1115	2 1	GT1125	GT1135	GT1145	GT1155	GT1165	GT1175	GT1185	GT1195	1 1

* Per completare il riferimento articolo, aggiungere il codice colore alla fine (ad es. GTUC/B-2,4/1,2-BK)

articolo	colore GIALLO / VERDE YG	lunghezza (m)	min./ mult. ord. (m)
GTUC/B-3,2/1,6-YG	GT1197	1,0	5 5
GTUC/B-4,8/2,4-YG	GT1198	1,0	5 5
GTUC/B-6,4/3,2-YG	GT1199	1,0	5 5
GTUC/B-9,5/4,8-YG	GT1200	1,0	5 5
GTUC/B-12,7/6,4-YG	GT1201	1,0	5 5
GTUC/B-19/9,5-YG	GT1202	1,0	5 5
GTUC/B-25,4/12,7-YG	GT1203	1,0	3 3
GTUC/B-38/19-YG	GT1204	1,0	2 2



D Diametro prima del restringimento
d Diametro dopo restringimento libero
s Spessore dopo restringimento libero